品番: EA575WJ-12

品名:500g/φ24x330mm ケレンハンマー



販売価格	<b>2,820円</b> (税抜)/3,102円(税込)				
カタログ価格	2,820円(税抜)/3,102円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>5</b> (2025/09/18 07:43現在)				
商品入数	1	販売単位	丁		
カタログページ	0095ページ				







## 仕様

メーカー	土牛産業(DOGYU)	型番	00138
ヘッド材質	炭素工具鋼製	柄材質	木
頭形状	両頭に刃があるタイプ	全長	330mm
ヘッド全長	160mm	ヘッド幅(刃幅)	24mm
重量	500g	用途	溶接作業のカス取りや鉄錆落とし作業 用にお使いください

握り直しの必要がなく、効率良く作業できます。

焼入れした硬いものを叩くと刃先が欠ける場合がありますので、気を付けてください。

先端にヒビ割れが確認された場合は、使用を中止してください。

ご使用の際は、必ず保護めがねやゴーグルを着用してください。

交換用木柄「EA575VE-5H」、木柄固定用クサビ「EA575-43」

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.