

品番 : EA575WJ-12


品名 : 500g/ φ24x330mm ケレンハンマー



販売価格	2,590円(税抜) / 2,849円(税込)		
カタログ価格	2,590円(税抜) / 2,849円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/05 22:13現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0094ページ		



ヘッド形状



#### 仕様

メーカー	土牛産業(DOGYU)	型番	00138
用途	溶接作業のカス取りや鉄錆落とし作業用に	全長	330mm
ヘッド全長	160mm	ヘッド幅(刃幅)	24mm
重量	500g	ヘッド材質	炭素工具鋼製
柄材質	木	頭形状	両頭に刃があるタイプ

握り直しの必要がなく、効率良く作業できます。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.