

品番：EA575WJ-16

品名：340g/φ16x273mm 溶接・チッピングハンマー



販売価格	4,660円(税抜) / 5,126円(税込)		
カタログ価格	4,660円(税抜) / 5,126円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/04 18:44現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0095ページ		



仕様

ヘッド部分材質	合金鋼	ハンドル	プラスチック
頭形状	ポイントとチゼル	全長	273mm
チゼル幅	16mm	シャフト径	9.5mm
ハンドル径	31.5mm	重量	340g

溶接時に飛び散ったスパッタを確実に除去できます。

2種類のヘッドが付いているので、用途に合わせて使い分けができます。

焼入れを施した合金鋼を使用。耐久性に優れています。

ロックウェル硬さ	53~57		
----------	-------	--	--

※使用時は必ず保護具(ゴーグルなど)を着用してください

代替品

	品番 EA575WJ-1 コメント 仕様ご確認下さい。
------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

