

品番：EA575WJ-17

品名：500g/ φ19x273mm 溶接・チッピングハンマー



販売価格	4,860円(税抜)／ 5,346円(税込)		
カタログ価格	4,860円(税抜)／ 5,346円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/04 15:25現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0095ページ		



仕様

ヘッド部分材質	合金鋼	ハンドル	プラスチック
頭形状	ポイントとチゼル	全長	273mm
チゼル幅	19mm	シャフト径	9.5mm
ハンドル径	31.5mm	重量	500g
溶接時に飛び散ったスパッタを確実に除去できます。			
2種類のヘッドが付いているので、用途に合わせて使い分けができます。			
焼入れを施した合金鋼を使用。耐久性に優れています。			
ロックウェル硬さ	53～57		
※使用時は必ず保護具（ゴーグルなど）を着用してください			

代替品

	品番 コメント	EA575VE-4 サイズご確認下さい。
--	------------	-------------------------

