

品番 : EA575WJ-2

品名 : 450g/ ϕ 25x325mm 溶接・チッピングハンマー



販売価格	2,740円(税抜) / 3,014円(税込)		
カタログ価格	2,740円(税抜) / 3,014円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/01/14 22:01現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0094ページ		



仕様

メーカー	オーエッチ工業	型番	NKH-10
用途	溶接時スラグやスパッタをたたいて落とす	全長	325mm
ヘッド幅(刃幅)	25mm	ヘッド全長	183mm
頭重量	320g	全重量	450g
頭形状	一方はポンチ、もう一方は25mm幅ブレート	ヘッド材質	機械構造用炭素鋼(S53C)
木柄材質	櫻		
完全焼入、硬度:HRC 55°~60°			
手に伝わる感触を重視したバランスのよい設計。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.