品番: EA575WJ-2

品名: 450g/ φ 25x325mm 溶接·チッピングハンマー



販売価格	<b>2,740円</b> (税抜)/3,014円(税込)				
カタログ価格	2,740円(税抜)/3,014円(税込)				
在庫数	最新在庫: 5 (2025/11/22 19:06現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	0095ページ				





## 仕様

メーカー	オーエッチ工業	型番	NKH-10
用途	溶接時スラグやスパッタをたたいて落 とす	全長	325mm
ヘッド幅(刃幅)	25mm	ヘッド全長	183mm
頭重量	320g	全重量	450g
頭形状	一方はポンチ、もう一方は25mm幅プ レート	ヘッド材質	機械構造用炭素鋼(S53C)
木柄材質	樫		

完全焼入、硬度:HRC 55°~60°

手に伝わる感触を重視したバランスのよい設計。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.