

品番：EA575WL-12

品名：1.3kg/300mm 両頭ハンマー

|                                                                                  |        |                              |      |   |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|------|---|
|  | 販売価格   | 3,470円(税抜)／3,817円(税込)        |      |   |
|                                                                                  | カタログ価格 | 3,470円(税抜)／3,817円(税込)        |      |   |
|                                                                                  | 在庫数    | 最新在庫: 5 (2025/05/07 13:06現在) |      |   |
|                                                                                  | 商品入数   | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ                                                                          |        | 0109ページ                      |      |   |



仕様

|                                                                                                                                              |              |     |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------------|
| メーカー                                                                                                                                         | オーエッチ工業      | 型番  | OHW-3LT                    |
| 用途                                                                                                                                           | 鉄工作業全般に      | 全長  | 300mm                      |
| 頭サイズ(対辺×長さ)                                                                                                                                  | 42×118mm     | 頭重量 | 1300g                      |
| 全重量                                                                                                                                          | 1500g        | 材質  | 頭:機械構造用炭素鋼(S53C)、柄:ポリプロピレン |
| 焼入硬度                                                                                                                                         | 平頭HRC 44～50° |     |                            |
| 2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸いつくような握りやすいグリップで作業効率があがります。                                                                                            |              |     |                            |
| 使用温度                                                                                                                                         | －10～50℃      |     |                            |
| <div>&lt;使用上の注意&gt;</div> <div>・ケガや事故の原因となりますので、用途・サイズに合ったハンマーを正しくご使用下さい。</div> <div>・周囲の安全を確認し、自身も保護めがねやヘルメット、安全靴、その他の防具を着用して使用して下さい。</div> |              |     |                            |