

品番：EA575WL-14

品名：2.2kg/375mm 両頭ハンマー



販売価格	5,400円(税抜)／ 5,940円(税込)		
カタログ価格	5,400円(税抜)／ 5,940円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2025/08/30 06:47現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0109ページ		



型番	全長	頭サイズ(対辺×長さ)	頭重量(g)	全重量(g)
EA575WL-14	375	50×140	2200	2400

仕様

メーカー	オーエッチ工業	型番	OHW-5LT
用途	鉄工作業全般に	全長	375mm
頭サイズ(対辺×長さ)	50×140mm	頭重量	2200g
全重量	2400g	材質	頭:機械構造用炭素鋼(S53C)、柄:ポリプロピレン
焼入硬度	平頭HRC 44～50°	使用温度	－10～50℃

2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸いつくような握りやすいグリップで作業効率があがります。

<使用上の注意>

- ・ケガや事故の原因となりますので、用途・サイズに合ったハンマーを正しくご使用下さい。
- ・周囲の安全を確認し、自身も保護めがねやヘルメット、安全靴、その他の防具を着用して使用して下さい。