

品番：EA575WL-17

品名：φ 62mm/4500g 両頭ハンマー



販売価格	10,600円(税抜)／ 11,660円(税込)		
カタログ価格	10,600円(税抜)／11,660円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 （2025/07/05 19:11現在）		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0109ページ		



仕様

メーカー	オーエッチ工業	型番	OHW-10LT
用途	鉄工作業全般に	全長	850mm
頭対辺	62mm	ヘッド長	180
頭重量	4500g	全重量	5200g
材質	頭:機械構造用炭素鋼(S53C) 柄:ポリプロピレン クサビ:アルミダイカスト(ADC12) グリップ:塩化ビニル	使用温度	-10～50℃

2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。

<使用上の注意>
・ケガや事故の原因となりますので、用途・サイズに合ったハンマーを正しくご使用下さい。
・周囲の安全を確認し、自身も保護めがねやヘルメット、安全靴、その他の防具を着用して使用して下さい。