

品番：EA575WR-135A

品名：520g/φ33x280mm ソフトハンマー



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 3,230円(税抜) / 3,553円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 3,230円(税抜) / 3,553円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 5 (2026/07/04 09:07現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0113ページ                      |      |   |



|         |     |       |     |     |
|---------|-----|-------|-----|-----|
| 呼称      | 全長  | 頭径(φ) | 頭重量 | 全重量 |
| OF-05LT | 280 | φ33   | 400 | 520 |

## 仕様

|        |                               |         |   |
|--------|-------------------------------|---------|---|
| メーカー   | オーエッチ工業                       | 型番      | OF-05LT   |
| 用途     | 機械などの修理、ジグなどの取付け・取外し、木製品の組立てに | サイズ(mm) | 頭径:33<br>全長:280   |
| ヘッド長   | 113mm                         | 頭重量(g)  | 400   |
| 全重量(g) | 520                           | ヘッド硬度   | HDD 60°   |
| 使用温度   | 4~80℃                         | 材質      | ヘッド:硬質塩化ビニール(PVC)<br>柄:ポリプロピレン(2重成形)(PP)<br>ヘッド本体:鋳鉄(FC)<br>クサビ:アルミダイカスト(ADC12) |
| 替ヘッド   | EA575WS-35A                   |         |   |

2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸いつくような握りやすいグリップで作業効率があがります。

### <使用上の注意>

- ・頭部と柄に抜けやガタつきがないことを確認し、使用して下さい。
- ・過激なご使用により、柄や打撃面にカケが生じる場合がありますので保護めがねや防具を装着し、周囲の安全を確認し、使用して下さい。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.