

品番：EA575WS-125

品名：φ25mm/ 180g プラスチックハンマー



販売価格	1,900円(税抜)／2,090円(税込)		
カタログ価格	1,900円(税抜)／2,090円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/01 19:58現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0116ページ		



全長	280
ヘッド長	89
ヘッド径	25
全重量	280

仕様

メーカー	オーエッチ工業	型番	PL-05VLT
用途	機械などの修理、ジグなどの取り付け・取り外し、木製品の組み立てに	全長	280mm
頭径	25mm	ヘッド長	89mm
頭重量	180g	全重量	280g
材質	頭:PVC ヘッド本体:鋳鉄(FC) 柄:ポリプロピレン(PP) クサビ:アルミダイカスト(ADC12) グリップ・ヘッドカバー:ポリ塩化ビニル(PVC)	ヘッド硬度	HDD 60°
使用温度	4～50℃		
ワークや置き場所をキズつけないヘッドカバー付き			
柄尻でも叩くことのできる、軽くて強いポリプロピレン柄を採用			
次世代型グリップデザインで、握りやすくすべりにくい			
ヘッドは衝撃に強いPVC製			
交換用ヘッド:EA575WS-225			
<使用上の注意>			

使用温度は、4℃～50℃です。

頭部と柄に抜けやガタツキが無いことを確認し、使用してください。

過激なご使用により、柄や打撃面にカケが生じる場合がありますので

保護メガネや防具を装着し、周囲の安全を確認し、使用してください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.