

品番：EA575WT-203

品名：φ 94mm/3700g 無反動ハンマー-(グラスファイバー柄)



販売価格	26,800円(税抜) / 29,480円(税込)		
カタログ価格	26,800円(税抜) / 29,480円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2025/05/08 10:30現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0110ページ		



型番	全長 (mm)	頭径 (mm)	頭重量 (kg)	全重量 (kg)
96	900	94	2.7	3.7

仕様

メーカー	オーエッチ工業	型番	UKH-K06G
用途	機械などの修理・組み立て、板金作業に	全長	900mm
頭径	94mm	ヘッド長	162mm
頭重量	2.7kg	全重量	3.7kg
ヘッド硬度	HDD 40°	材質	頭:ウレタン 柄:ファイバーグラス 芯金:機械構造用炭素鋼管(STKM-13C) 鋼球:スチールショット クサビ:ファイバーグラス・黒芯可鍛鉄(UKH-K06G以上) グリップ:塩化ビニル 接着剤:エポキシ系、シアノアクリレート系
使用温度	-20~50℃		

ショックレス構造

低反発・低摩擦のウレタン樹脂を使用しているため、打撃時にキズをつけにくい

グラスファイバー柄の使用により柄折れが減少

耐油性があります。

代替品

	<p>品番 EA575D-26 コメント 仕様ご確認ください。</p>
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.