


品番：EA575WT-205

品名：φ104mm/5400g 無反動ハンマー(グラスファイバ`柄)



販売価格	38,600円(税抜) / 42,460円(税込)		
カタログ価格	38,600円(税抜) / 42,460円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/27 08:24現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0111ページ		



呼称	全長	ヘッド全長	頭重量	全重量
810	910	104	4.4	5.4

メーカー	オーエッチ工業	型番	UKH-K10G
用途	機械などの修理・組み立て、板金作業に	全長	910mm
頭径	104mm	ヘッド長	190mm
頭重量	4.4kg	全重量	5.4kg
ヘッド硬度	HDD 40°	材質	頭:ウレタン 柄:ファイバ`グラス 芯金:機械構造用炭素鋼管(STKM-13C) 鋼球:スチールショット クサビ:ファイバ`グラス・黒芯可鍛鉄(UKH-K06G以上) グリップ:塩化ビニル 接着剤:エポキシ系、シアノアクリレート系
使用温度	-20~50℃		

ショックレス構造

低反発・低摩擦のウレタン樹脂を使用しているため、打撃時にキズをつけにくい

グラスファイバ`柄の使用により柄折れが減少

耐油性があります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.