


品番：EA575WT-301

品名：φ 32mm/ 450g 無反動ハンマー-(グラスファイバー柄)



販売価格	9,010円(税抜) / 9,911円(税込)		
カタログ価格	9,010円(税抜) / 9,911円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/04 07:44現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0116ページ		



仕様

メーカー	オーエッチ工業	型番	OS-20G
用途	機械組み立て・修理、切削物の芯出し、 金型製作に	全重量	450g
頭径	32mm	ヘッド長	101mm
頭重量	250g	全長	315mm
材質	頭: ナイロン・ポリエチレン 柄: グラスファイバー 鋼球: スチールショット ロールピン: 炭素鋼 クサビ: グラスファイバー グリップ: 塩化ビニル 接着剤: エポキシ系接着剤、シアノア クリレート系接着剤	使用温度	-10~50℃

強打撃用

ショックレス構造

グラスファイバー柄を使用しているため、過酷な作業条件下での柄れが減少

ハンマーに付属の抜きピンは、ヘッド交換に使用しますので保管してください。

替えヘッド: 白(EA575WT-321)、緑(EA575WT-341)

<使用上の注意>

過激な使用で、ヘッドに欠け・割れが発生する場合がありますので、防具・保護めがね。手袋を付け、周囲の安全を確認してからご使用ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.