

品番：EA575WX-70

品名：70mmx1700g ショックレスハンマー(ウレタン)



販売価格	24,100円(税抜) / 26,510円(税込)		
カタログ価格	24,100円(税抜) / 26,510円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2025/12/16 22:27現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0113ページ		



### 仕様

メーカー	オーエッチ工業	型番	US-40
用途	精密金型製作、機械等の修理、ジグ等の取付・取り外しに。	全長	530mm
頭径	70mm	ヘッド長	160mm
頭重量	1700g	全重量	2100g
材質	頭:ウレタン樹脂、柄:ファイバーグラス(ゴムグリップ付)	使用温度	-20~50℃
ヘッド硬度	HDD 50°		

頭部全体がウレタン樹脂で成形されているので、打撃時にキズをつけにくい

グラスファイバー柄の使用により柄折れが減少します。

ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強い

### 代替品

	品番 EA575BB-4 コメント 1800g 390mm ファイバーグラスハンドル
--	---

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.