

品番 : EA577LM-210

品名 : 25mm/210mm ブリキプライヤー



販売価格	4,390円(税抜) / 4,829円(税込)		
カタログ価格	4,390円(税抜) / 4,829円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/16 18:30現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0257ページ		



ヘッド側面で釘も打てる、高耐久モデル

仕様

メーカー	KNIPLEX(クニペックス)	型番	51 01 210
切断能力	中硬線: ϕ 2.2mm	全長	210mm
口幅	25mm	口深さ	25mm
刃長	25.5mm	重量	413g
ハンドル	プラスチックコーティング	仕上げ	磨き
刃硬度	約60HRC	刃形状	斜めの刃(切断面: 両方傘状)
材質	特殊工具鋼(亜鉛合金メッキ黒)		

釘を打ち付ける打面を備えるハンマープライヤー

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.