

品番：EA579BK-2

品名：76mm スクレーパー(曲/伸縮ハンドル適合型)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,300円(税抜) / 2,530円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 2,300円(税抜) / 2,530円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/07/01 03:59現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0120ページ                      |      |   |



#### 仕様

|         |       |      |                            |
|---------|-------|------|----------------------------|
| 刃幅      | 76mm  | 刃厚   | 2mm                        |
| 全長      | 265mm | 材質   | 刃:カーボンスチール<br>ハンドル:ポリプロピレン |
| 腰の硬さ    | 硬     | 刃の形状 | ベンドタイプ(角度:20°)             |
| グリップ最大径 | 約32mm | 重量   | 181g                       |

塗装剥離剤との併用に最適です。


一体型のポリプロピレン製ハンドルは耐腐食性を有しています。

ハンドルエンドに伸縮型ハンドル用メスねじ付

EA928BD-180~-720A・EA928BE-240~-540シリーズを使用すれば高所作業も可能です。

柄のデザイン多種有り(指定はできません)

#### 代替品

|  |  |
|--|--|
|  | <p>品番 EA579BK-1</p> <p>コメント ストレート型</p> |
|--|--|

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.