




品番：EA579HH-10

品名：45mm スクレーパー



販売価格	935円(税抜)／1,029円(税込)		
カタログ価格	935円(税抜)／1,029円(税込)		
在庫数	最新在庫: 24 (2025/07/05 04:26現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0129ページ		



仕様

メーカー	オルファ (OLFA)	型番	202B
全長	180mm	刃幅	45mm
刃厚	0.45mm	重量	67g
材質	刃:SKS81 ハンドル:ポリプロピレン		

薄い刃を反らせて使う替刃式のスクレーパーです。
サビ取り、汚れ落とし、ペンキはがし、ステッカーはがしなど、多用途に活躍します。
ピンポイントの作業から、刃幅いっぱいを使う作業まで力の入れ加減によって簡単に調節できます。
刃は用途に応じて4辺とも使えます。しっかり削りたい場合は刃側を、刃では入り込んで削れ過ぎるという場合はエッジ側をお使いください。
グリップは頑丈なガラス繊維強化樹脂で耐溶剤性にも優れています。加えて、力がかけやすく握りやすい形状です。
刃を安全に収納できるプラスチック製の保護キャップ付きです。 ※使い終わったら必ず保護キャップをつけて保管してください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.