

品番：EA579HL-12

品名：40mm スクレーパー



販売価格	1,410円(税抜)／1,551円(税込)			
カタログ価格	1,410円(税抜)／1,551円(税込)			
在庫数	最新在庫: 14 (2025/12/16 20:37現在)			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ	0129ページ			



仕様

メーカー	オルファ (OLFA)	型番	232B
刃幅	40mm	全長	146.5mm
刃長	18mm	刃厚	0.25mm
材質	刃: ステンレス鋼 (SUS420J2) グリップ: ポリプロピレン (PP ガラス繊維入) + エラストマー	重量	70g
付属品	替刃 (6枚)		
替刃ケースに替刃6枚内蔵			
刃幅が小さいため、細かい部分の作業に対応します。			
ガラス面に傷がつきにくく、サビにも強いステンレス刃なので、水回りでの作業やガラスの清掃にも適しています。			
様々な持ち方に対応しているので、手の大きさを選ばず、どなたにも快適に作業いただけます。			
刃や金属部品はステンレス製で、本体内部に水や汚れが溜まりにくい構造なので衛生的です。			
本体にセットできる付属の替刃ケースは、保管時に刃カバーとして使用できます。			
強度・耐久性・耐溶剤性に優れたダブルインジェクション成型なので、スリムなボディながらも頑丈です。 また、握りやすく滑りにくいラバーグリップなので手にしっかりフィットします。			
落下防止用コード取付穴付			

落下防止用コードやカラビナなどの金具を取り付けることができ、様々な作業環境で活躍します。

左右両用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.