




品番：EA579HM-25

品名：25mm スクレーパー



販売価格	725円(税抜)／798円(税込)		
カタログ価格	725円(税抜)／798円(税込)		
在庫数	最新在庫: 15 (2025/12/16 11:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0129ページ		



仕様

メーカー	オルファ (OLFA)	型番	T-25
刃材質	合金工具鋼	本体材質	ABS樹脂
刃形状	ストレートタイプ	全長	161mm
刃幅	25mm	刃厚	0.3mm
用途	ペンキ、サビ、汚れ落とし、ステッカーはがし、金属等の表面磨きや、ガラスストップコンロの汚れ落としに最適です。	付属品	・替刃×6枚 ・キャップ×1

薄い刃を反らせて使う替刃式のスクレーパーです。
刃とエッジが使える特製刃です。3辺がエッジ、1辺のみ刃が付いています。(4面とも使用可能です)
しっかり削りたい場合は刃側を、刃では入り込んで削れ過ぎるという場合はエッジ側をお使いください。
ピンポイントの作業から、刃幅いっぱいの作業まで力加減で使えます。
簡易スクレーパーとしても使えるプラスチック製保護キャップ付きです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.