


品番 : EA580AG-1

品名 : 0.05-8.0mm² ワイヤーストリッパー(圧着付)



販売価格	3,800円(税抜) / 4,180円(税込)		
カタログ価格	3,800円(税抜) / 4,180円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/12/19 08:58現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0248ページ		



仕様

メーカー	エンジニア	型番	PAW-01
用途	電線、フラットケーブルのストリップに。	全長	210mm
ワイヤーストリッパー	【対応電線 適用範囲】 断面積:0.05~8mm ² AWG:30~8 直径: φ 0.25~3.2mm	ワイヤーカット	【対応電線 適用範囲】 断面積:8mm ² AWG:8 直径: φ 3.2mm
重量	359g	材質	本体:炭素鋼&合金鋼 グリップ:ABS&エラストマー

バネ付

ワイヤーカッター付き。

電線径自動調整付きで作業が早いワイヤーストリッパー。

ワイヤーの中間剥きや複数本のワイヤーの同時剥きができます。

ストリッピングゲージ付きでストリップする被覆の長さ(6~18mm※目安)を設定できます。

微調整ノブでストリップの強さを調整することで、超極細線をストリップできます。

【保持力調整ノブ 使用方法】

ストリップした際に、電線の被覆が上手く剥けない場合は右方向に、芯線が傷ついてしまう場合は左方向に回してください。

※被覆の材料が特殊な電線は適用範囲内の電線サイズでもストリップ出来ない場合があります。

※シースはストリップ出来ません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.