

品番：EA580AG-7

品名：0.32-1.29mm ワイヤーストリッパ<sup>°</sup>-(細線用)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 3,870円(税抜)／4,257円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 3,870円(税抜)／4,257円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/06/07 04:31現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 丁 |
| カタログページ |                              |      |   |



仕様

|                                                        |                                                                    |        |                                                                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|
| メーカー                                                   | エンジニア                                                              | 型番     | PA-06                                                              |
| 用途                                                     | 細線                                                                 | 能力(単線) | AWG:28、26、24、22、20、18、16<br>(mm:0.32・0.4・0.51・0.64・0.81・1.02・1.29) |
| 能力(より線)                                                | AWG:30、28、26、24、22、20、18<br>(mm:0.25・0.32・0.4・0.51・0.64・0.81・1.02) | 全長     | 175mm                                                              |
| グリップ幅                                                  | 50mm                                                               | 重量     | 134g                                                               |
| 材質                                                     | 本体:高炭素鋼<br>グリップ:エラストマー                                             |        |                                                                    |
| ストリップゲージを装着するとストリップ長を1～24mmの幅で固定できるので、作業性の向上と均一化を図れます。 |                                                                    |        |                                                                    |
| バネ付                                                    |                                                                    |        |                                                                    |

代替品

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
|  | 品番<br>EA682J-150<br>コメント<br>違い:能力 |
|--|-----------------------------------|

