

品番 : EA580CA-6

品名 : AC100V/200W 電線皮むき機



販売価格	354,000円(税抜)／ 389,400円(税込)		
カタログ価格	354,000円(税抜)／ 389,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/02 02:16現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	育良精機	型番	ISK-DK150
電源	AC100V 200W	サイズ	425×270×420(H)mm
重量	31kg		
面倒な廃電線の皮むきに			
細径対応のハイスピードタイプ			
対応電線サイズ	切り刃式:外被径22mm以下 導体2～150mm ² (CV線・CVD線・CVT線・CVQ線) 600V (IV線)600V 切り刃+ローラー式:φ1.6・φ2.0・φ2.6mm (VVF線・VA線・VVR線)600V	皮むき速度(目安)	CV線2m ² を1分間に26m(50Hz)