


品番：EA580ED-41

品名：1.6・2.0mm(2・3心用) VA線ストリッパー



販売価格	4,930円(税抜)／5,423円(税込)		
カタログ価格	4,930円(税抜)／5,423円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/03/09 11:17現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0248ページ		



芯線皮膜を一気に剥けるVAストリッパー

仕様

メーカー	フジ矢 (FUJIYA)	型番	FVA-1630
能力(VVF線)	1.6mm(2心)・1.6mm(3心) 2.0mm(2心)・2.0mm(3心)	全長	235mm
重量	233g	材質	特殊鋼

内線・外線工事など電気設備工事でのVA・VVF線の加工作業に最適です。	
電気工事士試験に必要な測る、切る、剥く、曲げる機能を1丁に集約	
第2種電気工事士試験推奨品	
先端のくわえ部を細長く設計しているため、芯線の「のの字曲げ」加工がしやすくなっております。	
芯線被覆もまとめてストリップ可能、3心を一気にストリップしてもきれいな仕上がりにできます。	
ケーブル外被のストリップ部は芯線形状に合わせた刃形状とガイドで、エコ電線の加工も楽に美しくストリップできます。	
本体にはストリップの目安となる20mm、12cmのスケール付	
環境にやさしく、手にフィットするエラストマー樹脂をグリップに使用	

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

