

品番：EA580ED-4B

品名：1.6・2.0mm(2芯・3芯用) VVF線ワイヤーストリッパ° -



販売価格	11,600円(税抜) / 12,760円(税込)		
カタログ価格	11,600円(税抜) / 12,760円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/25 20:21現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0249ページ		



仕様

メーカー	MCC(松阪鉄工所)	型番	VS-R1623
導体径	φ 1.6mm(2芯・3芯) φ 2.0mm(2芯・3芯)	全長	184mm
重量	390g		
<適用電線>			
VVF(VA線、Fケーブル)	JIS規格番号:JIS C 3342 種類:600Vビニル絶縁ビニルシース ケーブル平形	600V、EEF/F(EM-EEF) (エコ電線)	JIS規格番号:JIS C 3605 種類:600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポ リエチレンシースケーブル平形
<スライドガイド機構> 刃の凹部と本体の凸部によるスライドガイド機構がストリップ時の横ズレを防ぎます。 この機構によりきれいな切り口を実現し、替え刃交換時のわずらわしい微調整の必要がなくなりました。			
刃の近くには15mmの絶縁体用ゲージが、ハンドルには100mmのシース用ゲージが刻まれています。 工具を持ち替えることなくストリップする長さが測れ、作業時間の短縮に直結します。			
腰袋や工具箱にスリムに収まるので部材や他の工具が邪魔になることが少なく、スムーズな出し入れが可能			
第1種・第2種電気工事士技能試験必携工具			
ハンドル先端には落下防止具取付用の穴を設けています。 高所作業での工具の落下は非常に危険! 安全作業には必須機能!			

代替品

	<p>品番 EA580EH コメント</p>
----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.