

品番：EA580ED-5A

品名：1.6・2.0mm(2芯・3芯用) ケーブル・ワイヤーストリッパ -



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 11,700円(税抜) / 12,870円(税込) | | |
| カタログ価格 | 11,700円(税抜) / 12,870円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/28 02:28現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|----------|------------------------------|----|-------|
| 能力(VVF線) | 1.6mm(2心・3心) 2.0mm(2心・3心) | 全長 | 185mm |
| 重量 | 378g | | |

握り幅114mmのコンパクト設計。軽量で簡単にストリップが可能で、電気工事士技能試験で非常に役に立ちます。

VVF(VA)線、エコ電線(600V EEF/F)が簡単にストリップ可能です。

内側でVA線の外側被覆のストリップ、外側で内側被覆のストリップが可能です。

外被覆をストリップする際に分かりやすい目盛り付き。50mm、100mmの位置には上からでも見やすいようスリットを入れています。

刃部の近くには電球ソケットやコンセント、スイッチの施工向けにストリップする際に便利な20mm、12mmの目盛り付き

レバー部分に開き止めストッパー付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.