

品番：EA580EE-9A

品名：1.25mm²(2・3・4芯用) VCTFワイヤーストリッパー



販売価格	4,300円(税抜) / 4,730円(税込)		
カタログ価格	4,300円(税抜) / 4,730円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/26 22:12現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ			



仕様

メーカー	ミノル工業	型番	MC4000F2
用途	VCTF線の皮むきに	能力(VCTF線)	1.25mm ² ×2心・3心・4心
全長	180mm	重量	360g
材質	刃物用特殊鋼(焼入処理)	グリップカラー	グリーン・レッド

VCTF用

心線を傷つけず、早くて簡単!

・丈夫で長持ち!
本体に100%新塊材料を使用

・切れ味抜群!
刃物用特殊鋼を採用。適正な焼入処理が施されています。

<注意>

- ・活線作業には絶対に使用しないでください。感電の恐れがあり、たいへん危険です。
- ・指定された電線以外に使用しないでください。
- ・ケーブルが曲がっていると、心線にキズつく場合があります。
- ・ご使用前に各部に損傷がないかチェックし、損傷がある場合は修理に出してください。
- ・工具の可動部には、月1~2回は注油してください。
- ・高所作業の際には、工具の落下にご注意ください。事故やケガの恐れがあります。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.