

品番 : EA580EF-2

品名 : 1.6・2.0mm(2・3心用) VVF線ストリッパー



販売価格	3,850円(税抜) / 4,235円(税込)		
カタログ価格	3,850円(税抜) / 4,235円(税込)		
在庫数	最新在庫: 13 (2026/02/06 22:18現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0248ページ		



3心同時ストリップ対応!

1本で切る・測る・剥く・曲げる作業が可能!!

仕様

メーカー	マーベル(MARVEL)	型番	MVA-1620
能力 (VVF・VA・EM・EEF)	1.6mm×2心・3心 2.0mm×2心・3心	全長	228mm
重量	215g	材質	本体:スチール グリップ:エラストマー

VVF(VA)・EM・EEF線用

エコ電線対応

切断・計測・ストリップ・のの字曲げ作業ができます。

ストリッピングしやすいバネ付き!

握りをゆるめた時にハンドルが少し開き、内被(絶縁体)を傷つけずにストリッピングしやすい。

工具の裏面に目盛付き(2~20cm)

電気工事士技能試験対応

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

