品番: EA580EF-2

品名: 1.6·2.0mm(2·3心用) VVF線ストリッパー



| 販売価格 | 3,910円 (税抜)/ 4,301円(税込) | | | | | |
|------------|-------------------------------------|------|---|--|--|--|
| カタログ価 格 | 3,910円(税抜)/4,301円(税込) | | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 9 (2025/12/15 19:42現在) | | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | Т | | | |
| カタログページ | 0249ページ | | | | | |



















3心同時ストリップ対応! 1本で切る・測る・剥く・曲げる作業が可能!!

仕様

| メーカー | マーベル (MARVEL) | 型番 | MVA-1620 |
|-----------------------|--|----|------------------------|
| 能力 (VVF·VA·EM·EEF) | 1.6mm×2/ເບ້ · 3/ເບ້ 2.0mm×2/ເບ້ · 3/ເບ້ | 全長 | 228mm |
| 重量 | 215g | 材質 | 本体:スチール グリップ:エラストマー |

VVF(VA)·EM·EEF線用

エコ電線対応

切断・計測・ストリップ・のの字曲げ作業ができます。

ストリップしやすいバネ付き!

握りをゆるめた時にハンドルが少し開き、内被(絶縁体)を傷つけずにストリップしやすい。

工具の裏面に目盛付き(2~20cm)

電気工事士技能試験対応

株式会社エスコ