


品番：EA580FR

品名：0.75-4.0mm² ケーブルストリッパー(カッター付)



販売価格	7,230円(税抜) / 7,953円(税込)		
カタログ価格	7,230円(税抜) / 7,953円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/04/03 16:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0247ページ		



平形ケーブルのシース(外装)、導体の絶縁被覆を簡単にむくことが可能

仕様

商品名	No.7-F	能力	ワイヤー: 1.5~4mm ² ケーブル: φ0.75~4mm ²
全長	170mm	重量	220g
長い被覆を剥がす際は、ケーブルストリッパー本体にケーブルを通して引っ張ります。			
平形ケーブルのシース(外装)、導体の絶縁被覆を簡単にむくことが可能			
すべての標準的な平形ケーブルのストリップと解体が可能			
最大φ3mmのサイドカッターを内蔵、アクセスも容易			
調整レバーで平形ケーブルのシースと導体の絶縁被覆を切り替えてむくことができます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.