品番: EA580FR

品名: 0.75-4.0mm ケーブルストリッパー(カッタ-付)



販売価格	<b>10,600円</b> (税抜)/11,660円(税込)				
カタログ価 格	10,600円(税抜)/11,660円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>7</b> (2025/11/04 09:59現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0248ページ				























平形ケーブルのシース(外装)、導体の絶縁被覆を簡単にむくことが可能

## 仕様

商品名	No.7-F	能力	ワイヤー:1.5~4m㎡ ケーブル: φ0.75~4m㎡			
全長	170mm	重量	220g			
長い被覆を剥がす際は、ケーブルストリッパー本体にケーブルを通して引っ張ります。						
平形ケーブルのシース(外装)、導体の絶縁被覆を簡単にむくことが可能						
すべての標準的な平形ケーブルのストリップと解体が可能						
最大 $\phi$ 3mmのサイドカッターを内蔵、アクセスも容易						
調整レバーで平形ケーブルのシースと導体の絶縁被覆を切り替えてむくことができます。						

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.