

品番 : EA580FV

品名 : 0.2-6.0mm² ワイヤーストリッパー-(1000V絶縁)



販売価格	4,860円(税抜) / 5,346円(税込)		
カタログ価格	4,860円(税抜) / 5,346円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/02/07 11:05現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0212ページ 0247ページ		



1000 V



線径による刃先の調整は不要です

仕様

商品名	No.6	能力	ワイヤー:0.2~6.0mm ²
全長	165mm		
1000V絶縁			
0.2~6.0mm ² のより線と单線の被覆はがしに最適です			
ストッパー付で皮むき長さを調節可能(5~12mm)			
使用後はハンドルを握った状態で ボディ後部の青いツマミを手前に引くと刃が閉じた状態でホールドでき、安全かつコンパクトに収納できます			
線径による刃先の調整は不要です			
欧洲規格EN60900に準拠			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.