

品番：EA580KA-6

品名：0.5-6.0mm² ワイヤーストリッパー



販売価格	15,200円(税抜) / 16,720円(税込)		
カタログ価格	15,200円(税抜) / 16,720円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/04/27 05:50現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0247ページ		



繰返し作業に便利な、被覆長さを一定に保つストッパー付

仕様

メーカー	KNIPLEX(クニペックス)	型番	12 21 180
能力	より線用:0.5~0.75・1.0・1.5・2.5・4.0・6.0mm ² AWG:20~18・16・14・12・10mm ²	全長	180mm
重量	355g	仕上げ	ヘッド:ニッケルクロムメッキ ハンドル:PVCカバー付
材質	刃:特殊工具鋼、油焼き入れ プライヤーボディ:アルミニウム		

燃線を含めワイヤーを傷つけない完全なストリッパー可能。

一定の長さでストリッピングすることができます。

スプリングがストリッパーを開始位置へ戻します。

刃先にはワイヤーカッターが付いています。

バネ付

軽量強化ボディ

代替品

--



品番 EA580KA-11

コメント 能力ご確認下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.