

品番 : EA580KB-12

品名 : 0.03-10.0mm² ワイヤーストリッパー



販売価格	19,300円(税抜)／21,230円(税込)		
カタログ価格	19,300円(税抜)／21,230円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2025/12/17 16:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0248ページ		



被覆に応じて切り込みの深さを調節できるため、導線を傷つけません

仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	1242195
能力	0.03~10.0mm ²	皮むき長さ	5~20mm
全長	195mm	重量	136g
材質	本体:強化プラスチック 刃:特殊工具鋼(油焼入)		

AWG 32~8

心線を傷つけることなく、被覆の厚さに合わせて自動的に切り込み深さを調整できます。

カッター付(10mm²までの銅製、アルミ製のより線のケーブルが切断できます。)

※鉄線は切断できません。

ハンドルはソフトプラスチック部分があるので握りやすい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.