

品番 : EA580KB-14

品名 : 2.5 -16.0mm² ワイヤーストリッパー



販売価格	21,600円(税抜)／23,760円(税込)		
カタログ価格	21,600円(税抜)／23,760円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/16 23:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0248ページ		



被覆に応じて切り込みの深さを調節できるため、導線を傷つけません

仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	12 50 200
能力(より線)	2.5~16.0mm ²	皮むき長さ	3~18mm
全長	200mm	重量	202g
材質	本体: ファイバーガラス強化プラスチック 刃: 特殊工具鋼(油焼入)		

カッター付

(10mm²までの銅製、アルミ製のより線のケーブルが切断ができます。)
(単線の場合は6mm²まで)

被覆に応じて切り込みの深さを調節できるため、導線を傷つけません。

代替品

	品番 EA580KB-26 コメント 相違点:全長・能力
--	---------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.