

品番：EA580KB-2

品名：0.30- 1.0mm ワイヤーストリッパー



販売価格	9,460円(税抜) / 10,406円(税込)		
カタログ価格	9,460円(税抜) / 10,406円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2024/11/01 08:44現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0251ページ		



導線の径に合わせて刃を調整できるため、確実な皮むき作業ができます

仕様

メーカー	KNIPEX(クニペックス)	型番	1280100SB
能力(単線)	φ0.30~1.0mm	皮むき長さ	4~15mm
全長	100mm	重量	51g
使用方法	1・ストッパーを前へスライドさせて、レバーを解除する。 2・皮を剥く線の径と長さを、各ボタンで調整する。 3・線を前にある穴に差し込み、レバーを閉じたまま 4・本体を左右に回して線に切れ目をつけてから引く。		

カッター付

導線の径に合わせて、段階的に調節できるようになっていますので確実な皮むき作業が可能です。

耐衝撃性ボディ

代替品

品番	EA580MB-3A
コメント	0.08-6.0mm ²



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.