

品番：EA580KB-26

品名：0.08-16.0mm² ワイヤーストリッパー



販売価格	21,200円(税抜) / 23,320円(税込)		
カタログ価格	21,200円(税抜) / 23,320円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/06/14 09:48現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0247ページ		



被覆に応じて切り込みの深さを自動的に調節できるため、導線を傷つけません

仕様

メーカー	KNIPEX(クニペックス)	型番	12 52 195
能力	0.08~16mm ² (AWG 28~6)	重量	180g
全長	190mm	材質	本体:ガラスファイバー強化プラスチック ブレード:特殊工具鋼

被覆に応じて切り込みの深さは調節ダイヤルで16段階に微調整もできます。

銅及びアルミのワイヤーを切断することができるワイヤーカッターを装備。

替刃・替アゴ交換は簡単に行えます。

ネームプレート、コード取付穴付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.