品番: EA580KB-31

品名: 8.0 -13.0mm ケーブルストリッパー(左利き用)



販売価格	8,610円(税抜)/9,471円(税込)				
カタログ価 格	8,610円(税抜)/9,471円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/08/03 04:33現在)				
商品入数	1	販売単位	丁		
カタログページ	0246ページ				



仕様

メーカー	KNIPEX (クニペックス)	型番	16 95 02 SB
仕様	左利き用	ケーブルサイズ	φ8~13mm
全長	135mm	重量(g)	75
絶縁被覆ストリッピング 可能範囲(φmm)	8.0~13.0	絶縁被覆剥ぎ取りの数 値/丸型ケーブル (φmm)	8~13.0
絶縁被膜剥ぎ取りの数 値/導体と素線(mm2)	0.2~4.0	絶縁被覆剥ぎ取りの数 値/同軸ケーブル (φmm)	4.8~7.5

開口ばねとロック用の爪付

あらゆる丸型ケーブルおよび防湿ケーブル (NYMケーブル3×1.5mm 4 ~5×2.5mm 4 など)、データケーブル (撚り対線)、同軸ケーブルの外被除去や絶縁被覆剥ぎ取りを素早く精密に行います。

人間工学に基づいた革新的でなピストル型グリップデザイン。

外被の簡単な切込み、引き剥がし、縦方向の切断に適しています。

円錐形に細くなっているツールエンドにより、狭い場所でのアクセスがさらに改善されました。

断面積が0.2/0.3/0.8/1.5/2.5/4m㎡用のストリッピング工具。
位置決め用ウェブにより、絶縁被覆の剥ぎ取りのために個々の導体を簡単に挿入できます。
開口ばねとロック用の爪付き。
開口支援により、同軸ケーブルおよびデータケーブルが楽に挿入できます。
軟らかいプラスチック製ゾーンのあるマルチコンポーネント設計により、握りやすさと確実なホールド感を提供しています。
安定したグラスファイバー強化プラスチック製ハウジング。
サイドに突き出している指置きの中に隠れているカッターで縦方向のカットも快適です。
NYMケーブルの外被除去に。
個々の導体の絶縁被覆剥ぎ取りに。
データケーブルの外被除去に。
同軸ケーブルの外被除去に。

株式会社エスコ

同軸ケーブルの絶縁被覆剥ぎ取りに。

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.