

品番 : EA580KC-16

品名 : 0.1 - 5.0mm ワイヤーストリッパー



販売価格	12,200円(税抜)／13,420円(税込)		
カタログ価格	12,200円(税抜)／13,420円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2025/12/18 10:44現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0213ページ0247ページ		



仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	13 66 180
能力(単線)	0.1～5.0mm	切断能力	銅線(多芯): ϕ 15mm
ハンドル	コンフォート	仕上げ	磨き
全長	180mm	重量	213g
AWG	8	材質	特殊工具鋼(オイル焼き入れ焼き戻し処理済)

ケーブルカッター付

絶縁被覆を一定の長さ(11mmおよび16mm)で剥ぎ取るため、目で見て分かるようにジョーに段がつけられています

単線もしくは撲り線の径に合わせ、ローレットねじとロックナットで簡単に調節できます

ワークへ届きやすいスリムな構造です。

ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密です。

ハンドルは複数の材質で作られたカバーで絶縁されています

1000V絶縁

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

