

品番：EA580KC-21

品名：0.75-6.00mm² ワイヤーストリッパー



販売価格	10,900円(税抜) / 11,990円(税込)		
カタログ価格	10,900円(税抜) / 11,990円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/26 22:13現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0246ページ		



仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	13 71 200 ME
能力(単線)	0.75~6mm ²	能力(より線)	0.5~4mm ²
全長	200mm	重量	266g
ハンドル	プラスチックコート	材質	本体:亜鉛合金メッキ
ヘッド	研磨		

ハイブリッド設計:ニードルノーズプライヤーと同等の薄さ、コンビネーションプライヤーと同等の幅にすることで、高い安定性と優れたアクセス性を実現

丸穴によってワイヤーの正確な位置決めができます。

φ15mm(1/2インチ)までの銅ケーブルとアルミニウムケーブルの簡単な切断が可能

幅広の掴み面はクロスハッチ模様が施されているため、ワイヤーを撚りやすい。

フライス加工溝なので釘などの小さな部品をしっかりと保持して引っ張りやすい。

外縁を使用してパイプのバリを取ることが可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

