

品番：EA580KC-26

品名：0.75-6.00mm² 絶縁ワイヤーストリッパ[°]-(ケリッパ[°]付)



販売価格	12,400円(税抜) / 13,640円(税込)		
カタログ価格	12,400円(税抜) / 13,640円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/07/18 06:31現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0213ページ		



仕様

メーカー	KNIPLEX(ケニペックス)	型番	13 76 200 ME
能力(切断厚)	0.75~6mm ²	切断能力	銅・アルミ線: φ 15mm
ハンドル	コンフォート	仕上げ	磨き
全長	200mm	重量	290g
材質	特殊工具鋼(オイル焼き入れ焼き戻し処理済)		

幅広い線径に対応、鋭く研磨されたストリッピング形状で使いやすい配置です。

0.75~6mm²の単線および0.5~4mm²の細撚り線用に正確に研磨されたストリッピング形状

革新的な切断形状のためケーブル(特にフラットケーブル)の切断が容易です。

ニードルノーズプライヤーと同等の薄さ、コンビネーションプライヤーと同等の幅にすることで高い安定性と優れたアクセス性を実現

丸穴によるワイヤーの正確な位置決めが可能

φ 15mm(1/2")までの銅ケーブルとアルミニウムケーブルの簡単な切断

幅広の掴み面はクロスハッチ模様が施されているため、ワイヤーを撚りやすい

フライス加工された溝により、釘などの小さな部品をしっかりと保持して引っ張りやすい

掴み面は、平らな材料を確実に掴むために片側が凸形になっており、丸い材料を掴むための領域も容易

外縁を使用してパイプのバリを取ることが可能

1000V絶縁

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.