品番: EA580KE-16

品名: $\phi$ 26mm プラスチックパイプカッター



販売価格	<b>22,000円</b> (税抜)/ 24,200円(税込)				
カタログ価格	22,000円(税抜)/24,200円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/09 07:50現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0187ページ				



















切削時に少ない摩擦で回転させることができます

## 仕様

メーカー	KNIPEX (クニペックス)	型番	90 25 25
切断能力	φ26mm	全長	210mm
重量	391g	ハンドル	コンフォートグリップ
材質	本体・刃:高級クロームバナジウム電気 鋼		

最大60%の労力削減:自由に回転するカッティングホイールにより、パイプを切断することができます。

切削時に少ない摩擦で回転させることができます。

回転により、カッターがパイプを無理なく貫通し、変形を最小限に抑えます。

アルミ複合材や樹脂製電線管を、容易に切断できます。

ワイドなプラスチックサポートで直角にカットできます。

最大  $\phi$  26mmまでの複合材およびプラスチックパイプの切断に使用できます。

ロック機構付きで安全に持ち運べます。

セーフティロック付

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.