

品番：**EA580TB-11**

品名：60mm² ケーブルストリッパ[®]-(電ドル用・アジャスター式)



販売価格	10,500円 (税抜) / 11,550円(税込)		
カタログ価格	10,500円(税抜) / 11,550円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/27 00:10現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	TJM ティエルマ (Tajlma)	型番	DK-MS60AJ
ケーブルサイズ(mm ²)	60	剥き幅(mm)	18~33
六角シャンク	1/4"	対応ドライバー	インパクトドライバー14.4V~
替刃	EA580TA-24	重量(g)	191

CV、CVTケーブル(600V)用

ケーブル端にケーブルストリッパーを差し込み、電ドルを回転させるだけで、ケーブルの被覆を約1秒で剥がせます。

剥き幅が調整できる「アジャスター式」、圧着端子の幅を0~15mmの間で任意に設定が可能

替刃式(交換替刃:別売ムキソケ替刃「DK-MSBM:1枚入」,「DK-MSBM3:3枚入」)

誰でも簡単、しかも精度は一定

ラチェットドライバーハンドルに装着し手回しでも使用可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.