品番: EA580TB-11

品名:60mm ケーフ゛ルストリッハ゜-(電ト゛ル用・アシ゛ャスター式)



販売価格	10,500円 (税抜)/ 11,550円(税込)				
カタログ価 格	10,500円(税抜)/11,550円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/23 00:09現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0241ページ				









仕様

メーカー	TJM デザイン (TaJIma)	型番	DK-MS60AJ
ケーブルサイズ(m㎡)	60	剥き幅(mm)	18~33
六角シャンク	1/4"	対応ドライバー	インパクトドライバー14.4.V~
替刃	EA580TA-24	重量(g)	191

CV、CVTケーブル(600V)用

ケーブル端にケーブルストリッパーを差し込み、電ドルを回転させるだけで、ケーブルの被覆を約1秒で剥がせます。

剥き幅が調整できる「アジャスター式」、圧着端子の幅を0~15mmの間で任意に設定が可能

替刃式(交換替刃:別売ムキソケ替刃「DK-MSBM:1枚入」、「DK-MSBM3:3枚入」)

誰でも簡単、しかも精度は一定

ラチェットドライバーハンドルに装着し手回しでも使用可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.