

品番：EA580TB-9

品名：22mm² ケーブルストリッパー-(電ドル用・アジャスター式)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 9,370円(税抜) / 10,307円(税込) | | |
| カタログ価格 | 9,370円(税抜) / 10,307円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2026/05/26 22:14現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0240ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------|-------------------|------------|--|
| メーカー | TJMデザイン (Tajlma) | 型番 | DK-MS22AJCL |
| 商品名 | ムキソケ | 用途 | CV-単芯、エコケーブル、CVTケーブル (600V)の被覆(シース、絶縁体)剥離用 |
| ケーブルサイズ | 22mm ² | 剥き幅 | 12~35mm |
| 六角シャンク | 1/4" | 対応ドリルドライバー | 3.6V~ |
| 材質 | 本体:アルミ 刃:スチール | 重量 | 98g |

替刃式

電ドルにセットし回転させるだけでCV・CVTケーブルの被覆を約1秒で決まった長さに剥せます。

剥き幅が調整できるアジャスター式

ラチェットドライバーハンドルに装着し手回しでも使用可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.