

品番：EA580TC

品名：14-200mm² ケーブルストリッパー



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,950円(税抜) / 5,445円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,950円(税抜) / 5,445円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/05/17 08:13現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0245ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|------------------|---------|---|
| メーカー | TJMデザイン (Tajlma) | 型番 | DK-MC40 |
| 商品名 | ムキチョッパ | ケーブルサイズ | 14~200mm ² (CV、CVTケーブル) |
| 全長 | 188mm | 材質 | ブレード部: 高炭素刃物工具鋼(ハードクロームメッキ) グリップ: エラストマー |
| 重量 | 163g | | |

替刃式

幹線の分岐接続(T型スリーブ)の中間むきにも便利です。

すべりにくいエラストマーグリップ

安全ロープ取り付け穴付き

片手で操作できる開き止め付き

※断面積14~60mm²のケーブルに使用する際は、付属のアダプターを取り付けてください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.