

品番：EA580WE-6

品名：4.0 -28.0mm ケーブルストリッパー-(フックブレード付)



販売価格	7,240円(税抜) / 7,964円(税込)		
カタログ価格	7,240円(税抜) / 7,964円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/05/04 16:28現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0244ページ		



軟質および硬質ケーブル絶縁体の円形、縦方向、スパイラルカットに

#### 仕様

商品名	S4-28 Spiral	能力	ケーブル: φ4~28mm
全長	145mm	重量	80g
材質	ガラス繊維強化ポリアミド	適合ケーブル種類	PVC絶縁の撚線と単線 例) PURケーブル、丸型ケーブル、湿気 の多い部屋で使用されるケーブル

スライダで操作できる格納式フック刃は、使用しないときに刃を安全に収納できるため、安全に作業できます。

誤用時に自動的に引っ込み、切断による怪我を防ぐ、一体型の自動格納式安全刃付

スパイラルカット機能を使用する場合のみ、刃をロックするスイッチ付

自動格納式安全刃は、絶縁材の端に小さな切込みを入れることで、絶縁材を剥がしやすくします。

スパイラルカットまたは円周カットの切り替え専用の調整ホイール付

回転式の内刃は、軟質および硬質のケーブル絶縁材に対して、円周方向、縦方向、およびスパイラルカットに使用できます。

切断深度は、ロック可能な調整ネジにより、0~3mmの間で0.1mm刻みで快適かつ正確に調整でき、下層への損傷を防ぎます。

切断刃は自動回転式でハウジングに内蔵されており、円周方向カットと縦方向カットを素早く自動で切り替えることができます。

スパイラルカットを使用する場合のみ、刃を所定の位置にロックする必要があります。

スパイラルカットを行った後、絶縁材の端に小さな切り込みを入れることで絶縁材を剥がしやすくなります。その為、格納式のフック刃が装備さ

れています。

スライダで操作する自動格納式安全刃は、誤用時に自動的に引っ込み、切断による怪我を防ぎます。

本体刃1枚付属

【使用方法】スパイラルカットを行うには、設定ホイールを使用して機能を円周カットからスパイラルカットに切り替えます。次に、スパイラルスイッチを操作することで内刃がロックされ、ケーブルストリッパーはスパイラルカットモードになります。円周カットに戻すには、スパイラルスイッチを使用してロックを解除する必要があります。これにより、刃は再び自由に動き、通常通り円周カットを実行できます。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.