品番: EA581AD-1

品名: 25m チョークライン(はや巻き)



| 販売価格       | 3,740円(税抜)/4,114円(税込)               |      |   |  |  |
|------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価<br>格 | 3,740円(税抜)/4,114円(税込)               |      |   |  |  |
| 在庫数        | 最新在庫: <b>0</b> (2025/08/08 22:23現在) |      |   |  |  |
| 商品入数       | 1                                   | 販売単位 | 個 |  |  |
| カタログページ    |                                     |      |   |  |  |







| メーカー | TJMデザイン(TaJIma)                    | 型番    | PL-CLHM                   |
|------|------------------------------------|-------|---------------------------|
| 糸サイズ | 太さ:1.0mm<br>長さ:25m                 | サイズ   | 165×83×53mm               |
| 重量   | 240g                               | チョーク  | EA581AD-21~-24、BC-1~3(別売) |
| 材質   | 本体:アルミダイカスト<br>フック:ステンレス<br>糸:ナイロン | タンク容量 | 45g                       |

## 手巻き式

糸が3倍速く巻き取れます。落としても壊れにくいアルミダイキャスト製。

手のひらサイズの小型設計

密閉性が良く、粉漏れしません

糸替え時に便利な糸通し棒付

滑りにくいエラストマー樹脂カバーフックを標準装備

付属糸:パーフェクトライン用糸(太さ1.0mm)

## 代替品

品番 EA581AD-5



## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.