

品番：EA581AD-1

品名：25m チョークライン(はや巻き)



|         |                              |      |   |  |
|---------|------------------------------|------|---|--|
| 販売価格    | 3,740円(税抜)／4,114円(税込)        |      |   |  |
| カタログ価格  | 3,740円(税抜)／4,114円(税込)        |      |   |  |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/06/24 05:58現在) |      |   |  |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |  |
| カタログページ |                              |      |   |  |



仕様

|                                    |                                    |       |                           |
|------------------------------------|------------------------------------|-------|---------------------------|
| メーカー                               | TJMデザイン (Tajlma)                   | 型番    | PL-CLHM                   |
| 糸サイズ                               | 太さ:1.0mm<br>長さ:25m                 | サイズ   | 165×83×53mm               |
| 重量                                 | 240g                               | チョーク  | EA581AD-21～-24、BC-1～3(別売) |
| 材質                                 | 本体:アルミダイカスト<br>フック:ステンレス<br>糸:ナイロン | タンク容量 | 45g                       |
| 手巻き式                               |                                    |       |                           |
| 糸が3倍速く巻き取れます。落としても壊れにくいアルミダイキャスト製。 |                                    |       |                           |
| 手のひらサイズの小型設計                       |                                    |       |                           |
| 密閉性が良く、粉漏れしません                     |                                    |       |                           |
| 糸替え時に便利な糸通し棒付                      |                                    |       |                           |
| 滑りにくいエラストマー樹脂カバーフックを標準装備           |                                    |       |                           |
| 付属糸:パーフェクトライン用糸(太さ1.0mm)           |                                    |       |                           |

代替品

|  |    |           |
|--|----|-----------|
|  | 品番 | EA581AD-5 |
|--|----|-----------|



コメント 30m

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.