

品番 : EA581AD-5

品名 : 30m チョークライン(はや巻)



販売価格	3,740円(税抜) / 4,114円(税込)		
カタログ価格	3,740円(税抜) / 4,114円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/12/16 12:57現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0734ページ		



仕様

メーカー	TJMデザイン(TAJIMA)	型番	PL-V3
糸サイズ	太さ: 1.0mm 長さ: 30m	タンク容量	100g
サイズ	140×83×63mm	重量	155g
材質	本体: ABS樹脂・エラストマー 糸: ナイロン		

手巻き式

一回転で3倍巻き取るはや巻仕様

1回の墨付けで3回打てる専用糸採用

手のひらサイズの小型設計

粉チョークの残量が見えるスモークリアケース

本体はエラストマー樹脂製で、滑りにくく、耐衝撃性に優れています。

密閉性が良く、粉漏れしません。

糸通し棒付き

ステンレスフック付き

※粉チョークは本頁下部のその他関連商品をご覧ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.